


品番：EA602AJ-102

品名：17x21mm/310mm ラチェットレンチ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,700円(税抜) / 15,070円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,700円(税抜) / 15,070円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 12:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0366ページ0487ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------------------|-------|--------------------------------|
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | SRM-17×21 |
| 用途 | ・船舶等の整備補修作業 ・錆びを嫌う衛生関連作業に | サイズ | 17×21mm |
| ギア数 | 24(15°送り) | 最大トルク | 17mm:308.9N・m 21mm:426.6N・m |
| 全長 | 310mm | 重量 | 445g |
| 材質 | SUS420J2 | | |

本体、ソケット、爪、部品オールステンレス製

ステンレス鋼に特殊鋼に特殊メッキを施し耐食性に優れています。

塩水噴霧試験連続48時間異常なし

本体・ソケット・爪は鍛造成形により、耐久性抜群!

表面の輝きは職人の手磨きによる高級感漂う逸品

セーフティーコード用の穴が2か所あります。

シノ部はホゾ合わせに最適な直線形状

ビニールケース付き

12ポイント

左右切替式

<注意>

- ・使用後は付着物を真水で洗い、乾いた布等で良く拭き取り、駆動部に油を差して保管下さい
- ・ステンスラチエットは非磁性体ではありません。
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

代替品



品番 EA602AJ-107

コメント 17x21mm/250mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.