

品番 : EA602AJ-23

品名 : 24x27mm/358mm 両口ラチエットレンチ(シノ付)



販売価格	7,580円(税抜) / 8,338円(税込)		
カタログ価格	7,580円(税抜) / 8,338円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 06:57現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0496ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-24×27
用途	強い締付を必要とするボルト締結に	サイズ	24×27mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	24mm:514.8N·m 27mm:598.2N·m
全長	358mm	重量	760g
材質	クロムバナジウム		

本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群

頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチエット駆動を維持します。

シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利

セーフティコード用の穴が2か所あります。

本体表面は鋳びにくいカチオン塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式

シノ付き

<注意>

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

代替品

	<p>品番 EA602AT-23 コメント 仕様ご確認下さい</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.