


品番：EA602AK-8

品名：24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング)



販売価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/13 20:53現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0487ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-24×30SL
用途	・H鋼等の鉄骨連結ボルト締め ・凹凸のあるガードレール等の取り付けに	サイズ	24×30mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	24mm:411.9N・m 30mm:537.4N・m
全長	415mm	重量	1390g
材質	クロムバナジウム		
片方のソケット部が長いタイプ			
ソケット部は両口仕様			
本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群			
頭部は加工の際の穴埋めを施しており、円滑なラチェット駆動を維持します。			
セーフティーコード用の穴が1ヶ所あります。			
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ			
12ポイント			
左右切替式			

シノ付き

<注意>

- ・呼びサイズの大きい方が超ロングタイプのソケットになっています。
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.