


品番：EA602AL-11

品名：17x19mm/452mm 農機具・爪交換レンチ



販売価格	8,110円(税抜) / 8,921円(税込)		
カタログ価格	8,110円(税抜) / 8,921円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/13 18:41現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0489ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	CKR-17×19
サイズ	17×19mm	全長	452mm
頭部厚	18mm	頭部外径	41mm
重量	560g	最大トルク	17mm:308.9N・m 19mm:367.7N・m
保証トルク	17mm:308.9N・m 19mm:367.7N・m	材質	クロムバナジウム

トラクター、耕運機用爪のボルト、ナットの着脱作業に

ロングサイズなので、爪から離れた位置で作業できます。

全長は爪交換時に安全作業出来る長さ

柄部は握り易いグリップ付き

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群

12ポイント

左右切替式

ギア数24(15°送り)

<注意>

- ・爪交換時に爪に手が当たり、怪我をする恐れがありますので、十分ご注意願います。
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.