


品番：EA602AS-17

品名：17mm/ 270mm ラチェットレンチ(シノ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,210円(税抜) / 4,631円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,210円(税抜) / 4,631円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/23 19:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0486ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------|---------|-----|--------------|
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RN17 |
| サイズ | 17mm | 厚み | 32mm |
| 全長 | 270mm | 重量 | 300g |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | メタリックグレー焼付塗装 |
| 正逆転操作は切換え爪式 | | | |
| 片側ソケット部が突出していないため、狭い凹部の締付けに最適です。 | | | |
| シノ付き | | | |
| 12ポイント | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.