

品番 : EA602AT-1

品名 : 10x12mm/ 225mm 両口チエットレンチ(シノ付)



販売価格	3,730円(税抜) / 4,103円(税込)		
カタログ価格	3,730円(税抜) / 4,103円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/14 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		



規格 (mm)	L	D	D1	D2	T	T1
10x12(225)	28	18	15	14	11	

仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN1012
サイズ	10×12mm	厚み	36mm
全長	225mm	重量	160g
材質	特殊合金鋼	仕上げ	カチオン電着塗装

爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。

安全ロープ取付穴付き

仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群

12ポイント

シノ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.