

品番 : EA602AT-10

品名 : 17x19mm/ 310mm 両口チエットレンチ(シノ付)



販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/14 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		



規格	サイズ(mm)
17x19(310)	41 27 24 16 16

仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN1719
サイズ	17x19mm	厚み	50mm
全長	310mm	重量	400g
材質	特殊合金鋼	仕上げ	カチオン電着塗装

爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。

安全ロープ取付穴付き(2ヶ所)

仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群

12ポイント

シノ付き

代替品

	品番 EA602AG-16 コメント 全長312mm
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.