品番: EA602AT-121

## 品名: 17x19mm/287mm 両口ラチェットレンチ(早回し/シノ付)



販売価格	3,460円(税抜)/3,806円(税込)				
カタログ価 格	3,460円(税抜)/3,806円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 01:13現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0496ページ1443ページ				









ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。

## 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RND1719		
サイズ	17×19mm	厚み	50mm		
全長	287mm	重量	530g		
材質	合金鋼				
足場用クランプの組立、解体に最適					
ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。					
12ポイント					
左右切替式					
曲がりシノ付き					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.