

品番：EA602AT-122

品名：17x21mm/287mm 両口ジェットレンチ(早回し/シノ付)



販売価格	3,270円(税抜) / 3,597円(税込)		
カタログ価格	3,270円(税抜) / 3,597円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 13:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ1394ページ		



ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。

仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RND1721
サイズ	17×21mm	厚み	50mm
全長	287mm	重量	530g
材質	合金鋼		
足場用クランプの組立、解体に最適			
ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。			
12ポイント			
左右切替式			
曲がりシノ付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.