

品番：EA602AT-18

品名：21x27mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,250円(税抜) / 5,775円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,250円(税抜) / 5,775円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/01 18:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0487ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |         |     |          |
|------|---------|-----|----------|
| メーカー | スーパーツール | 型番  | RN2127   |
| サイズ  | 21×27mm | 厚み  | 56mm     |
| 全長   | 355mm   | 重量  | 680g     |
| 材質   | 特殊合金鋼   | 仕上げ | カチオン電着塗装 |

爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。

安全ロープ取付穴付き

仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群

12ポイント

シノ付き

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.