

品番：EA602AT-19

品名：22x24mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)



販売価格	5,250円(税抜) / 5,775円(税込)		
カタログ価格	5,250円(税抜) / 5,775円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/26 10:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		



仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN2224
サイズ	22×24mm	厚み	56mm
全長	355mm	重量	680g
材質	特殊合金鋼	仕上げ	カチオン電着塗装

爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。

安全ロープ取付穴付き

仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群

12ポイント

シノ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.