

品番：EA602AT-6

品名：13x17mm/ 265mm 両口ジェットレンチ(シノ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,000円(税抜) / 4,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,000円(税抜) / 4,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 09:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0487ページ | | |



| | |
|-----|-----------|
| 型番 | EA602AT-6 |
| サイズ | 13x17mm |
| 全長 | 265mm |
| 厚み | 45mm |
| 重量 | 240g |

仕様

| | | | |
|----------------------------|---------|-----|----------|
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RN1317 |
| サイズ | 13×17mm | 厚み | 45mm |
| 全長 | 265mm | 重量 | 240g |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | カチオン電着塗装 |
| 爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 | | | |
| 仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群 | | | |
| 安全ロープ取付穴付き | | | |
| 12ポイント | | | |
| シノ付き | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.