


品番 : EA602AT-7

品名 : 13x19mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)



販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 10:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		



仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN1319
サイズ	13×19mm	厚み	50mm
全長	310mm	重量	400g
材質	特殊合金鋼	仕上げ	カチオン電着塗装
爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。			
安全ロープ取付穴付き			
仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群			
12ポイント			
シノ付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.