品番: EA602AV-14

品名: 24x30mm/400mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)



販売価格	<b>7,860円</b> (税抜)/8,646円(税込)				
カタログ価格	7,860円(税抜)/8,646円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/05 08:22現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0496ページ				















## 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN2430L
サイズ	24×30mm	厚み	118mm
全長	400mm	重量	1270g
材質	特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)		

C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適

ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様

ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。

全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。

12ポイント

左右切替式

シノ付き

## 株式会社エスコ