


品番：EA602AV-8

品名：19x21mm/310mm 両口ジェットレンチ(片ロング / シノ付)



販売価格	5,960円(税抜) / 6,556円(税込)		
カタログ価格	5,960円(税抜) / 6,556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 09:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		



#### 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN1921L
サイズ	19×21mm	厚み	86mm
全長	310mm	重量	460g
材質	特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)		

C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適

ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。

ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様

安全ロープ取付穴を設けています。(2ヶ所)

12ポイント

左右切替式

シノ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.