

# 品番 : EA602AV-9

品名 : 19x24mm/355mm 両口チエットレンチ(片ロング / シノ付)



販売価格	6,790円(税抜)／7,469円(税込)		
カタログ価格	6,790円(税抜)／7,469円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0496ページ		



## 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN1924L
サイズ	19×24mm	厚み	102mm
全長	355mm	重量	780g
材質	特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)		

C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適

ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様

ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。

全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。

12ポイント

左右切替式

シノ付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.