

品番 : EA602CG-14

品名 : 14mm/395mm ラチェットめがね(首振り型)



販売価格	11,700円(税抜)／12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜)／12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 01:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0438ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	MR15L-14F
サイズ	S:14mm、D1:22mm、D2:26.5mm、T1:11mm、T2:15.4mm、L:395mm	重量	256g
材質	工具鋼		
12ポイント			
ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。			
歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。			
ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。			
ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト、ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。			
ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.