


品番：EA602LB-13

品名：10x12x13x14mm ラックレンチ(アルミ合金製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,340円(税抜)／8,074円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 7,340円(税抜)／8,074円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2025/07/13 20:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0230ページ                      |      |   |



仕様

|         |                                                              |     |           |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| メーカー    | トップ工業(TOP)                                                   | 型番  | PRW-4LAK  |
| ソケットサイズ | 10×12×13×14mm                                                | ギア数 | 18(20°送り) |
| 最大トルク   | 10mm部:24N・m<br>12mm部:40N・m<br>13mm部:50N・m<br>14mm部:60N・m     | 全長  | 167.5mm   |
| ソケット部長さ | 10mm部:17.5mm<br>12mm部:17.5mm<br>13mm部:19.0mm<br>14mm部:19.0mm | 重量  | 115g      |
| 材質      | アルミ合金                                                        |     |           |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ストレートタイプ                                   |
| ソケット部はロングサイズで1丁で4サイズ(10・12・13・14mm)使用出来ます。 |
| 本体・ソケット部もアルミ合金製で超軽量化を実現しました。               |
| 2段爪を採用しており電路支持金具の取り付けには十分な強度があります。         |
| ギア数18で20°でラチェットが駆動します。                     |
| 一般産業用締め付けトルク(強度区分4.6)の3～4倍の設置トルク           |
| 6ポイント                                      |

左右切替式

<注意>

- ・ソケットもアルミ製ですので打撃や衝撃を与えないで下さい。
- ・ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用し

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.