

品番：EA604BC-12

品名：12x12mm/299mm ドアヒンジレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,980円(税抜) / 5,478円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,980円(税抜) / 5,478円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/05/24 07:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0346ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------------------|------|--------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | DMZ-12 |
| 全長 | 299mm | 重量 | 200g |
| 先端内径 | 12mm | 先端外径 | 19mm |
| 適用車 | トヨタ・日産・三菱・ホンダ・マツダ・スバル・ダイハツ | | |

自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。

従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト締緩作業などが容易に行えます。

口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。

口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.