

品番 : EA611A-242

品名 : #2x25mm [+]  
ドライバービット(TORSION)



販売価格	210円(税抜) / 231円(税込)		
カタログ価格	210円(税抜) / 231円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/10 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0543ページ		



プラスドライバー ねじ規格	ねじの外径(φ)
1番ネジ	2.9mm以下
2番ネジ	3.5-5mmまで
3番ネジ	6.3-7.9mmまで
4番ネジ	7.9mm以上

※規格で定められた範囲を超過するサイズのねじは、  
プラスドライバーの構造上、この表に適合し得ない  
場合があります。この表はあくまで参考としてください。  
この表は目安であり、必ず現場で確認してください。

**Torsion-Bl. Torsion ビット特長**

- Torsion-Bl. Torsion ビット  
六角シャフトの先端にTorsion構造の  
刃を形成し、鋭利な刃を形成して  
切削力が増え、切削抵抗を減らし、  
ねじの締め付けに力がかかり、ねじの  
締め付けが容易になります。



仕様

メーカー	Wera	型番	056510
商品名	851/1	六角シャフト	1/4"
サイズ	#2	全長(mm)	25

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け

トーシヨン形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を延ばします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.