

品番：EA611AX-48

品名：1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)



販売価格	4,020円(税抜)／4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜)／4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/26 04:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0542ページ0986ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	EUN-635
六角対辺	1/4"	全長	100mm
外径	20mm	首振り角度	30°
重量	85g	最大トルク	47N・m
材質	SCM435		

インパクトドライバーのヘッド部を障害物から逃がしてのねじ締め作業が可能			
壁際や狭所等の作業環境に最適			
6角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。			
最大首振り角度30°曲がります。			
厳選した材料を使用した、オール国産の安全・安心を提供する日本製			
<注意> ・6角シャンク(6.35mm)ソケット・ドリルの接続での使用は本体破損の原因となるため適しておりません。 ・最大トルク(47N・m)以内に正しく安全にご使用下さい。最大値以上のトルクはかけないでください。 ・固定(直線)状態にはできません(首振り状態のみです) ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。 ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.