

品番 : EA611BD-10

品名 : 1/4"DRxT10 [Torx]ビットソケット



販売価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
カタログ価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	44KTX T10
差込角	1/4"	サイズ	T10 先端外形寸法(mm): 2.7 全長(L1; mm): 28 軸長(L2; mm): 16 ソケット部外径(d; mm): 11.6
質量(g)	10		
ショートタイプ			
頑丈な圧入式の1/4"SQトルクスピットソケット(T型)			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.