

品番：EA611BR-280

品名：8.0x150mm [Hexagon]ドライバービット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 580円(税抜) / 638円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 580円(税抜) / 638円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/03/28 00:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0551ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                           |                 |     |           |
|---------------------------|-----------------|-----|-----------|
| メーカー                      | アネックスツール (Anex) | 型番  | ACHX-8015 |
| サイズ                       | 8mm             | 全長  | 150mm     |
| 六角シャンク                    | 1/4"            | カラー | 白         |
| 材質                        | クロムモリブデンバナジウム鋼  |     |           |
| 充電・電動・エアードライバー用 (インパクト対応) |                 |     |           |
| 色の違いによって先端サイズの選別が容易です     |                 |     |           |
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装    |                 |     |           |
| マグネットなし                   |                 |     |           |
| RoHS2適合品                  |                 |     |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.