品番: EA611DC-325

品名: 2.5x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)



| 販売価格        | 995円(税抜)/ 1,095円(税込)         |      |   |  |  |  |
|-------------|------------------------------|------|---|--|--|--|
| 700 PM TH   |                              |      |   |  |  |  |
| カタログ価<br>格  | 995円(税抜)/1,095円(税込)          |      |   |  |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: 8 (2025/11/09 09:26現在) |      |   |  |  |  |
| 商品入数        | 1                            | 販売単位 | 本 |  |  |  |
| カタログ<br>ページ | 0553ページ                      |      |   |  |  |  |













 $\overline{\mathtt{Hex}} \supseteq \overline{\mathtt{Plus}}$ 

## 仕様

| メーカー    | Wera       | 型番     | 056342 |
|---------|------------|--------|--------|
| 商品名     | 840/1 Z BO | 六角シャンク | 1/4"   |
| サイズ(mm) | 2.5        | 全長(mm) | 25     |
| 溝長      | 7.8mm      |        |        |

いじり止め穴付き六角ネジ用

セーフティピン付

ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、 リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。

いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.