


品番：EA611GA-3

品名：No3x50mm [+]
ドライバービット(TORSION)



販売価格	465円(税抜) / 512円(税込)		
カタログ価格	465円(税抜) / 512円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/06/13 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0547ページ		



プラスドライバー 径の規格	ねじの規格
1番(1.5)	2.5mm以下
2番(2)	3〜3.5mmまで
3番(2.5)	3.5〜4mmまで
4番(3)	4〜5mm以上

規格に準じてプラスドライバーの規格とねじの規格が一致する場合は、ドライバーの規格とねじの規格が一致するものと見做すことができます。この表は目安であり、必ずしもねじの規格とドライバーの規格が一致するとは限りません。



仕様

メーカー	Wera	型番	059815
商品名	851/4TZ	六角シャンク	1/4"
サイズ	#3	軸径(mm)	6.35
全長(mm)	50		

Torsion仕様

軸部分が全て六角になっています。

トーシオンゾーンにより衝撃を吸収し、早期摩耗を防ぎます。

トーシオンビット

ベラ社のバイトーシオンビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです。

トルクのピークに達すると、トーシオン(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.