

品番：EA612AF-308

品名：8x100mm ナットセッター(プロテクター/スライドマグネット付)



販売価格	6,800円(税抜)／7,480円(税込)		
カタログ価格	6,800円(税抜)／7,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	115G.100-8FR
対辺(mm)	8	外径(mm)	15.1
全長(mm)	100	六角シャンク	1/4”(6.35mm)
重量(g)	55		
6ポイント			
プロテクター、スライドマグネット付			
先端マグネットが奥へスライドする為、突き出したボルトエンドでも作業できます。			
インダストリアルソケットをプロテクターで覆ったキズ防止仕様です。			
ボルト・ナットの周辺をキズつけない作業に最適です。			
中のソケットのみが回転する為、ワーク周辺をキズ付けにくい構造となっています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.