

品番：EA612AF-510

品名：10x200mm ナットセッター(プロテクター/スライドマグネット付)



販売価格	10,100円(税抜)／ 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜)／11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/04 18:40現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	115G.200-10FR
対辺(mm)	10	外径(mm)	16.9
全長(mm)	200	六角シャンク	1/4" (6.35mm)
重量(g)	100		
6ポイント			
プロテクター、スライドマグネット付			
先端マグネットが奥へスライドする為、突き出したボルトエンドでも作業できます。			
インダストリアルソケットをプロテクターで覆ったキズ防止仕様です。			
ボルト・ナットの周辺をキズつけない作業に最適です。			
中のソケットのみが回転する為、ワーク周辺をキズ付けにくい構造となっています。			