

品番：EA612AF-514

品名：14x200mm ナットセッター(ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/ｽﾗｲﾄﾞﾏｸﾞﾈｯﾄ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,600円(税抜)／ 11,660円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 10,600円(税抜)／11,660円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/08/04 16:52現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |

仕様

|                                        |               |        |               |
|----------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| メーカー                                   | コーケン (Ko-ken) | 型番     | 115G.200-14FR |
| 対辺(mm)                                 | 14            | 外径(mm) | 21.3          |
| 全長(mm)                                 | 200           | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm)  |
| 重量(g)                                  | 135           |        |               |
| 6ポイント                                  |               |        |               |
| プロテクター、スライドマグネット付                      |               |        |               |
| 先端マグネットが奥へスライドする為、突き出したボルトエンドでも作業できます。 |               |        |               |
| インダストリアルソケットをプロテクターで覆ったキズ防止仕様です。       |               |        |               |
| ボルト・ナットの周辺をキズつけない作業に最適です。              |               |        |               |
| 中のソケットのみが回転する為、ワーク周辺をキズ付けにくい構造となっています。 |               |        |               |