品番：EA612AM-221

品名：21mm 電ドルソケット(固定・首振)

販売価格	1,990円（税抜）／ 2,189円（税込）			
カタログ価格	1,990円（税抜）／2,189円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/08 21:50現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1026ページ			





仕様

メーカー	TONE	型番	2BNU-21
対辺(mm)	21	外径(mm)	28
全長(mm)	96	サイズ(mm)	D1:20 D2:22 D3:13.9 L1:19 L2:60 L3:85 d:15
六角シャンク	1/4”	付属	ドライバービット×1本
重量(g)	155		

6ポイント
インパクトドライバー対応
固定と首振の2通りの使い方が出来ます。
ビット交換可能。
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。
折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える)

市販の両頭ビットが使用可能。			
判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション			
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)			
首振り角度	15°		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.