


品番 : EA612AM-224

品名：24mm 電ドルソケット(固定・首振)



販売価格	2,200円(税抜)／2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜)／2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 04:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	2BNU-24
対辺(mm)	24	外径(mm)	32
全長(mm)	101	サイズ(mm)	D1:20 D2:25 D3:13.9 L1:23 L2:60 L3:90 d:18
六角シャンク	1/4"	付属	ドライバービット×1本
重量(g)	200		

6ポイント

インパクトドライバー対応

固定と首振の2通りの使い方が出来ます。

ビット交換可能。

建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。

各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。

折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える)

市販の両頭ビットが使用可能。

判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション

18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)

首振り角度

15°

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.