

品番：EA612AS-330

品名：30mm 電ドルソケット(耐久型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,870円(税抜) / 4,257円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,870円(税抜) / 4,257円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/19 12:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1027ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------|-------|------------|
| メーカー | TJMデザイン (TaJlma) | 型番 | TSK-T30-6K |
| 対辺 | 30mm | 外径 | 40mm |
| 全長 | 103mm | ポイント数 | 6角 |
| 六角シャンク | 6.35mm | 材質 | クロームバナジウム鋼 |
| 重量 | 241g | | |

軸折れ耐久カアツの超寿命ソケット

RH構造で衝撃を吸収します。

トーション効果で軸のねじれを吸収します。

ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。

18~40Vインパクトドライバー対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.