品番: EA612AV-102

品名:電ドルソケット



販売価格	9,730円(税抜)/ 10,703円(税込)				
カタログ価 格	9,730円(税抜)/10,703円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/22 00:58現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	1028ページ				







仕様

メーカー	TJMデザイン(TaJlma)	型番	※ESCOオリジナルセット品
対辺(mm)	8 • 10 • 12 • 13 • 14 • 17 • 19 • 21 • 22 • 24 (**	10旬角12)ャンク	1/4"
ポイント数	6角	材質	本体:クロームバナジウム鋼
注意	ソケット部、軸部共に社内規格を満たしておりますが、使用環境により軸折れする場合がありますので高所作業時はご注意ください。		

ケース付

サイズ: 200(L)×153(W)×40(H)mm

本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H)mm

インパクトドライバー用ソケット

6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可

クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様

※ビット交換式ソケットではありません

本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

株式会社エスコ