


品番：EA612AV-114

品名：14 mm 電ドルソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 900円(税抜) / 990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 900円(税抜) / 990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/07/04 05:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0988ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------|------------------|--------|---------------|
| メーカー | TJMデザイン (Tajlma) | 型番 | TSK-SD14-6K |
| 対辺 | 14mm | 外径 | 20mm |
| 全長 | 90mm | 六角シャンク | 1/4" |
| ポイント数 | 6角 | 材質 | 本体:クロームバナジウム鋼 |
| 重量 | 88g | | |
| レギュラータイプ | | | |
| クロムメッキの上にチタンコートをした磨耗に強いツインコート | | | |
| 18Vインパクトドライバー対応 | | | |
| ※ビット交換式ソケットではありません。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.