

品番：EA612AV-8

品名：8 mm 電ドルソケット(ショート)



販売価格	620円(税抜)／ 682円(税込)		
カタログ価格	620円(税抜)／682円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/10/03 10:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



	TJMデザイン (Tajlma)	型番	TSK-SD8S-6K
対辺(mm)	8	外径(mm)	13
全長(mm)	57	材質	本体:クロームバナジウム鋼
六角シャンク	1/4"	ポイント数	6角
重量	28g	用途	ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。
注意	ソケット部、軸部共に社内規格を満たしておりますが、使用環境により軸折れする場合がありますので高所作業時はご注意ください。	特長	・小径から大径まですべて強度のある圧入構造。 ・18Vインパクトドライバーにも対応 ・6.35mm軸用のインパクトドライバー (7.2V～18V)で使用できます。 ・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様

ビット交換式ソケットではありません
ショートタイプ
短いから狭所でしっかり固定

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.