


品番：EA612GA-5

品名：14x15mm フレックスレンチ



販売価格	6,960円(税抜) / 7,656円(税込)		
カタログ価格	6,960円(税抜) / 7,656円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/23 12:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0382ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	29-14X15
サイズ(mm)	14×15	サイズ	全長(L;mm):227 ソケット部外径(小・d1/大・d2;mm): 19.7/20.9 ソケット部の長さ(小・a1/大・a2;mm): 35/37
重量	197g	ポイント	12
材質	クロム合金鋼		

早回しと本締めを両方を可能にするフレックスジョイントスパナ

軽さと剛性感を両立するI型ボディ

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

両端稼働のダブルフレックスタイプ

梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。

自由に角度を変えながら、入りくんだ箇所でも効率的に作業が行えます。

12角タイプ

代替品

--	--



品番 EA602CF-5

コメント 13x15mm/155mm 首振りリベットカネ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.