


品番：EA612GA-6

品名：16x17mm フレックスレンチ



販売価格	9,680円(税抜) / 10,648円(税込)		
カタログ価格	9,680円(税抜) / 10,648円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/09 05:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0388ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	29-16X17
サイズ(mm)	16×17	サイズ	全長(L;mm): 247 ソケット部外径(小・d1/大・d2;mm): 22.2/23.7 ソケット部の長さ(小・a1/大・a2;mm): 38.5/39
重量	234g	ポイント	12
材質	クロム合金鋼		

早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナ

軽さと剛性感を両立するI型ボディ

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

両端稼働のダブルフレックスタイプ

梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。

自由に角度を変えながら、入りくんだ箇所でも効率的に作業が行えます。

12角タイプ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.