



品番：EA612GA-6C

品名：17x19mm フレックスレンチ



販売価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/17 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	29-17X19
サイズ(mm)	17x19	サイズ	全長(L;mm):250 ソケット部外径(小・d1/大・d2;mm): 23.7/26.3 ソケット部の長さ(小・a1/大・a2;mm): 39/41
重量	277g	材質	クロム合金鋼
ポイント	12		
早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナ			
軽さと剛性感を両立するI型ボディー			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない			
両端稼働のダブルフレックスタイプ			
自由に角度を変えながら、入りくんだ箇所でも効率的に作業が行えます。			
梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。			
12角タイプ			

