品番: EA612SB-17C

品名: [80個組] 工具セット



販売価格	238,000円(税抜) / 261,800円(税込)				
カタログ価 格	238,000円(税抜)/261,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/21 22:03現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					









仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	SK7005C
入組数	80	(3/8")ソケット(6角)	8·10·12·13·14·17·19mm
(3/8")ディープソケット (6角)	8·10·12mm	(3/8")ラチェットハンド ル	180mm
(3/8")エクステンション バー	150mm	(3/8")首振りエクステン ションバー	75mm
(3/8")Hexビットソケット	4·5·6·8·10mm	(3/8")(+)ビットソケット	#2×37mm
めがねレンチ (45°ロン グ)	8×10·10×12·14×17·17×19·22×	24ぬがねレンチ(ストレート ショート)	7×8·10×12·12×14mm
スパナ	8×10·10×12·11×13·12×14·14×	17(ᠬ)樹脂柄ドライバー	#1×75·#2×100·#3×150mm
(一)樹脂柄ドライバー	6.3×100·8×150mm	(一)割柄ドライバー	10×150mm
(一)ソフト細軸ドライバー	4×200mm	(+)樹脂柄スタビードライバー	#2×25mm
(一)樹脂柄スタビードラ イバー	6.3×25mm	(+)ベビードライバー	#0×75mm
(一)ベビードライバー	2.5×75mm	モンキーレンチ	250mm
コンビネーションプライ ヤー	200mm (ソフトグリップ付)	ラジオペンチ	160mm

ニッパー	159mm	ボールピンハンマー	720g
プラスチックハンマー	450g	(3/8")プラグソケット(6 角)	16·18·20.8mm
ニップルレンチ	(4.5·5.1·5.8·6.1·6.4·6.6mm) ×100(L)mm	軸用スナップリングプラ イヤー	19~30mm
穴用スナップリングプラ イヤー	19~30mm	スナップリングプライヤ 先端クローセット	直型先端クローロング(φ1.5·φ2. 0mm)×各1対 平型×1対 曲型(φ1.5·φ2.0mm)×各1対
ボールポイント六角棒レ ンチ(9本組)	1.5·2·2.5·3·4·5·6·8·10mm	T型レンチ	8·10·12·14mm
組やすり(5本組)	平·半丸·丸·角·三角	ブレーキドラムビスドライ バー	#3×270mm
テンションスプリング ツール	153mm	高級スクレーパー(硬鋼 刃)	18×180mm
(3/8")ハンドル	110(L)×140(H)mm	ロッキングプライヤー	180mm
マグネット付パーツトレイ	丸形 ø150x41mm 材質:ステンレス	ツールワゴン	本体サイズ:670(W)×420(D)×900 (H)mm トレイサイズ:478(W)×360(D)×45 (H)mm×3 (耐荷重10kg) 重量:39kg キャスター:自在×2、固定×2 付属品:トップマット×1、仕切板×8、ダイヤル錠×1 材質:スチール
総重量	53kg		

二輪車用工具セットです。

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー 収納品の保護や管理に最適なシャッター付き

片手でも楽に開閉が可能なスライドシャッターで、工具の取り出しもスムーズに行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.