

品番 : EA612SB-17C

品名 : [80個組] 工具セット



販売価格	234,200円(税抜) / 257,620円(税込)		
カタログ価格	234,200円(税抜) / 257,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0428ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	SK7005C
入組数	80	(3/8")ソケット(6角)	8・10・12・13・14・17・19mm
(3/8")ディープソケット(6角)	8・10・12mm	(3/8")ラチェットハンドル	180mm
(3/8")エクステンションバー	150mm	(3/8")首振りエクステンションバー	75mm
(3/8")Hexビットソケット	4・5・6・8・10mm	(3/8")(+)ビットソケット	#2×37mm
めがねレンチ(45°ロング)	8×10・10×12・14×17・17×19・22×24	めがねレンチ(ストレートショート)	7×8・10×12・12×14mm
スパナ	8×10・10×12・11×13・12×14・14×17	(+)樹脂柄ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)樹脂柄ドライバー	6.3×100・8×150mm	(-)割柄ドライバー	10×150mm
(-)ソフト細軸ドライバー	4×200mm	(+)樹脂柄スタビードライバー	#2×25mm
(-)樹脂柄スタビードライバー	6.3×25mm	(+)ベビードライバー	#0×75mm
(-)ベビードライバー	2.5×75mm	モンキーレンチ	250mm
コンビネーションプライヤー	200mm (ソフトグリップ付)	ラジオペンチ	160mm

ニッパー	159mm	ボールピンハンマー	720g
プラスチックハンマー	450g	(3/8")プラグソケット(6角)	16・18・20.8mm
ニップルレンチ	(4.5・5.1・5.8・6.1・6.4・6.6mm)×100(L)mm	軸用スナップリングプライヤー	19～30mm
穴用スナップリングプライヤー	19～30mm	スナップリングプライヤー先端クローセット	直型先端クローロング(φ1.5・φ2.0mm)×各1対 平型×1対 曲型(φ1.5・φ2.0mm)×各1対
ボールポイント六角棒レンチ(9本組)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	T型レンチ	8・10・12・14mm
組やすり(5本組)	平・半丸・丸・角・三角	ブレーキドラムビスドライバー	#3×270mm
テンションスプリングツール	153mm	高級スクレーパー(硬鋼刃)	18×180mm
(3/8")ハンドル	110(L)×140(H)mm	ロックングプライヤー	180mm
マグネット付パーツトレイ	丸形 φ150×41mm 材質:ステンレス	ツールワゴン	本体サイズ:670(W)×420(D)×900(H)mm トレイサイズ:478(W)×360(D)×45(H)mm×3(耐荷重10kg) 重量:39kg キャスター:自在×2、固定×2 付属品:トップマット×1、仕切板×8、ダイヤル錠×1 材質:スチール
総重量	53kg		

二輪車用工具セットです。

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー  
収納品の保護や管理に最適なシャッター付き

片手でも楽に開閉が可能なスライドシャッターで、工具の取り出しもスムーズに行えます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.