

品番 : EA612SB-51

品名 : [69個組] 工具セット



販売価格	188,400円(税抜) / 207,240円(税込)		
カタログ価格	188,400円(税抜) / 207,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/23 11:06現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0428ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	SK6001B
(3/8")ソケット(六角)	8・10・12・13・14・17・19mm	(3/8")ディープソケット(六角)	8・10・12mm
(3/8")ラチェットハンドル	180mm	(3/8")エクステンションバー	150mm
(3/8")首振りエクステンションバー	75mm	(3/8")Hexビットソケット	4・5・6・8・10mm
(3/8")(+)ビットソケット	#2×37mm	めがねレンチ	8×10・10×12・14×17・17×19・22×25
スパナ	8×10・10×12・11×13・12×14・14×17(mm)	(+)樹脂柄ドライバー	6.3×100・8×150mm
(+)樹脂柄ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	(-)割柄ドライバー	10×150mm
(-)ソフト細軸ドライバー	4×200mm(キャブレター用)	(-)スタビードライバー	6.3×25mm
(+)スタビードライバー	#2×25mm	(-)ドライバー	2.5×75mm
モンキーレンチ	250mm	コンビネーションプライヤー	200mm
ラジオペンチ	150mm	ニッパー	150mm
ボールピンハンマー	720g	プラスチックハンマー	450g
(3/8")スパークプラグソケット	16・18・20.8mm	ニップルレンチ	4.5・5.1・5.8・6.1・6.4・6.6mm

ケツ			
スナップリングプライヤー軸用	180mm	スナップリングプライヤー穴用	185mm
ボールポイント六角棒レンチセット(9本組)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	T型レンチ	8・10・12・14mm
(3/8")ハンドル	110(L)×140(H)mm	ロックングプライヤー	180mm
やすり	半丸中目	重量	39.5kg
ツールワゴンサイズ	670(W)×420(D)×900(H)mm	ツールワゴン材質	スチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.