

品番 : EA612SE-11

品名 : [21個組] 工具セット



販売価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	エンジニア	型番	KS-08
用途	OA機器、電気機器などの保守、点検に。		
〈セット内容〉			
マイクロニッパー	・全長:128mm ・グリップ幅:52mm	ミニチュアラジオペンチ	・全長:139mm ・切断能力:軟鉄線/φ1.6mm、銅線(単線)/φ2mm、真鍮線/φ1.6mm ・先端長さ:37mm ・グリップ幅:51mm
ピンセット	・形状:直 ・全長:120mm ・幅:10mm	(+)精密ドライバー	・先端サイズ:#000 ・全長:84mm ・軸長:21mm ・軸径:1.6mm
(-)精密ドライバー	・先端サイズ:(-)1.8×0.3mm ・全長:89mm ・軸長:22mm ・軸径:1.8mm	ナットドライバー	・対辺:5.5mm ・先端径:9mm ・全長:210mm ・軸長:125mm ・軸径:5.5mm ・グリップ径:18mm
差替検電ドライバー	・(+)ビット:#00・#0・#1・#2 ・(-)ビット:3.5mm ・グリップ	六角レンチセット(8本組)	サイズ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm

ヤスリ	半丸	ハンダ吸取線	・線幅:2.8mm ・全長:1.5m
ハンダ吸取器	・ノズル先端穴径:2.2mm ・サイズ:φ14×170mm ・シリンダ容量:5ml	IC抜き	・全長:125mm ・8~42ピンのICを縦方向から挟み込んで、各ピンを同時に引き抜くことができます。
スプリングフック	・全長:215mm ・電子機器、精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取り付け、取り外し、調整用に。	検査鏡	・鏡サイズ:φ30mm ・全長:180~530mm ・自在に鏡の角度を調整できる検査鏡。
ケースサイズ	外寸:255(W)×150(D)×50(H)mm 内寸:245(W)×140(D)×40(H)mm	総重量	980g

キャップ付半田こて

糸ハンダ

カッター

丈夫な布製ケース

取り出しやすいゴムバンド式

着脱可能なストラップ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.