品番: EA612TF-5

品名:1/4"DR·3/8"DR·1/2"DR ソケットレンチセット



販売価格	342,600円(税抜)/376,860円(税込)					
カタログ価 格	342,600円(税抜)/376,860円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/05/07 13:26現在)					
商品入数	1	販売単位	ST			
カタログ ページ	0382ページ					











## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	TCS 40/45/50/89/19
〈セット内容〉	108点	トレーサイズ	530×350×70(H)mm
ソケット	(1/4")(6角)3.5·4·4.5·5·5. 5·6·7·8·9·10·11·12·13mm、 (3/8")(12角) 8·9·10·11·12·13·14·15·16·17·1 (1/2")(6角) 16·17·18·19·22·24·27·30·32mm (1/2")(12角) 19·21·22·24·27·30·32mm		(1/4")E4·E5·E6·E7·E8、 (3/8")E10·E12·E14、 (1/2")E11·E16·E18·E20·E24
Hexビットソケット	(1/4")3·4·5·6mm, (3/8")4·5·6·7·8·10mm, (1/2")6·7·8·10mm	TORXビットソケット	(1/2")T45·T50·T55·T60
XZNビットソケット	(1/2")M6·M8·M12·M14	スパークプラグソケット	(3/8")20.8mm-13/16"
TORXビット(1/4")	T6·T7·T8·T9·T10·T15·T20·T25·T	2 <b>7Fの8&amp;ロ≯</b> グビット(1 /4")	T25
ドライバーハンドル	(1/4")150mm	T型スライドハンドル	(1/4")116mm、 (3/8")165mm、 (1/2")300mm
エクステンションバー	(1/4")150mm、	ユニバーサルジョイント	(1/4")38mm、

	(3/8")76·240mm、 (1/2")130·255mm		(3/8")46mm、 (1/2")71mm		
ラチェットハンドル	(1/4")117mm、 (3/8")193mm、 (1/2")265mm	ビット用ラチェットハンド ル	(1/4")177mm		
ソケットアダプター	(3/8")凸×(1/4")凹、 (1/2")凸×(3/8")凹、 (3/4")凸×(1/2")凹	重量	7770g		
トレイ付きのツールセット					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.