


品番：EA612TW

品名：98個組 工具セット



販売価格	323,500円(税抜) / 355,850円(税込)		
カタログ価格	323,500円(税抜) / 355,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 13:42現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0372ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	806/9 TCS
〈セット内容〉	98点	両口スパナ(mm)	6×7、8×9、10×11、 12×13、14×15、16×17、 18×19、20×22、24×27、 30×32
片目片口スパナ(mm)	6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17(18) 19・20・21・22・24	(mm)	5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14
(1/4")ドライバーハンドル	150mm	(1/4")T型スライドハンドル	116mm
(1/4")エクステンションバー	54・150mm	(1/4")ユニバーサルジョイント	38mm
(1/4")ビットアダプター	25mm(凹1/4"Hex)	(1/4")ラチェットハンドル	117mm(22歯)
(1/2")ソケット(六角)(mm)	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32	ソケット ドル	300mm
(1/2")エクステンションバー	52・130・255mm	(1/2")ユニバーサルジョイント	71mm
(1/2")ラチェットハンドル	263mm(36歯)	六角棒レンチ(mm)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12
(-)ドライバー(mm)	0.6×75、0.8×100、	(+)ドライバー	#1×80mm、#2×100mm、

	1.0×125、1.2×150		#3×150mm
ペンチ	180mm	穴用スナップリングプライヤー	φ19～60mm
軸用スナップリングプライヤー	φ19～60mm	ニッパー	180mm
ウォーターポンププライヤー	240mm	バイスプライヤー	250mm
強力型ニッパー	160mm	チゼル	175mm
平行ピンポンチ	φ6×150mm、φ6×175mm	ピンポンチ	φ3.4×100mm
ナイロンハンマー	290mm(413g)	先切ハンマー	320mm(500g)
重量	12.53kg		
ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.