

品番：EA612VC-12

品名：123個組 航空機整備用工具セット(インチ)



販売価格	789,000円(税抜)／867,900円(税込)			
カタログ価格	789,000円(税抜)／867,900円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 13:16現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	13214A
〈セット内容〉	123点	重量	27.2kg
両口スパナ(インチ)	3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1-1/16・1-1/8	ラチェットめがねレンチ(インチ)	1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16
(1/4")ソケット(12角)(インチ)	3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16	(1/4")ディープソケット(12角)(インチ)	3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16
(1/4")ユニバーサルソケット(12角)(インチ)	1/4・5/16・3/8・7/16・1/2	(1/4")エクステンションバー(クイックリリース)	54・150mm
(1/4")ユニバーサルジョイント(クイックリリース)	38mm	ソケットアダプター	凸3/8"sq×凹1/4"sq、凸1/2"sq×凹3/8"sq
(1/4")ラチェットハンドル(クイックリリース)	117mm	(1/4")ビット用ラチェットハンドル	117mm
ビットアダプター	凹1/4"Hex×凹1/4"sq、凹5/16"Hex×凹3/8"sq	(3/8")ソケット(12角)(インチ)	1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1
(3/8")ディープソケット(12角)(インチ)	5/8・11/16・3/4・7/8	(3/8)エクステンションバー(クイックリリース)	76・240mm
(3/8")ユニバーサルジョイント	46mm	(3/8")ラチェットハンドル	193mm

(クイックリリース)		ル(クイックリリース)	
(3/8")スピンドルハンドル	408mm	1/4"ビット用 ドライバーハンドル	190mm
(1/4")(-)ドライバー ビット	4.5×0.6mm	テーパーピンポンチ	φ2.0×120mm・φ3.0×120mm・ φ4.0×120mm・φ5.0×120mm
ピンポンチ	φ1.4×82mm・φ2.8×97mm	(+)ドライバー	#1・#2・#3
(-)ドライバー	5.5×1.0・8.0×1.2mm	六角棒レンチ(インチ)	0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1 /8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5 /16・3/8
ラジオペンチ	200mm	先曲ラジオペンチ(45°)	170mm
ウォーターポンププライヤー	240mm	グリッププライヤー	175mm
セーフティワイヤーツイスター	220mm	ニッパー	160mm
ナイロンハンマー	413g	先切ハンマー	500g
シクネスゲージ	0.05～1.0mm	ハンドソー	250mm
けがき針	250mm	フレキシブルマグネットピックアップ°	500mm
フレキシブルピックアップクロー	540mm	ノギス	150mm
伸縮型サービスマー	φ50×285～725mm	LEDライト	170×40×35mm
折りたたみ式ケーブルナイフ			
3mメジャー			
航空機・ヘリコプターの整備用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.