品番: EA612WE-1

品名: 1/2"DR/31点 ソケットレンチセット



販売価格	70,400円 (税抜)/ 77,440円(税込)				
カタログ価 格	70,400円(税抜)/77,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 02:56現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0403ページ				

























仕様

メーカー	Wera	型番	150112
商品名	9722	〈セット内容〉	31点
差込角	1/2"	ソケット(6角)	10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19
Hexビットソケット	4×60·4×140·5×60·5×140·6×60	·6 変判5 ·牙×66·8×60·10	× 620㎡m m(ヘッド設定角度:0°·15° ·90°)
首振りエクステンション バー	52mm	エクステンションバー	125·250mm
ユニバーサルジョイント	69mm	トレーサイズ	344×392×30(H)mm

ソケットは手締め時に便利なローレット加工

Hexビットソケットはホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。

変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です。(首をまっすぐに伸ばした状態のみ) ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。 ロッキング式 左右切替式

首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。

エクステンションバー(125·250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。

ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム

化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム

ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。

撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単

汚れに強いかつ衝撃対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.