

品番：EA613AJ-25

品名：コントロールキャビネットキー



販売価格	6,700円(税抜)／7,370円(税込)		
カタログ価格	6,700円(税抜)／7,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/10 09:35現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	2320ページ		



モデルチェンジ内容 26/01/28 四角凸の変更。旧:(4段)6・7・8・9mm、新:(5段)6・7・8・9・10mm(No.57 9025)

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	00 11 01
四角(凹)	5・6～7・8～9・10～11mm	四角(凸)	(5段)6・7・8・9・10mm
三角(凹)	7～8・9～10・11～12mm	かぎ型(ダブルビット)	3～5mm
半丸	6mm	全長	95mm
重量	135g	ビット差込六角対辺(マグネット付)	1/4"
ビット	(+): #2、(-): 1.0×7mm	材質	亜鉛ダイカスト、ニッケルメッキ

建設技術(ヒーターおよび衛生設備、空調技術、電気技術)、ガスおよび水道設備の分野のロックシステムの操作に使用する多機能キー。

8アームバージョン

2つのクロスキーから構成されており、マグネットによってコンパクトに連結されています。

分離することができます。

キーとリバーシブルビットとは、頑丈なステンレス製ワイヤーロープでつながれています。(取り外し可能))

