

品番 : EA613NY-80

品名 : 80mm ベアリングナット用レンチ



販売価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/12/15 13:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0499ページ		



M80のベアリングナット専用のニッチなレンチです

仕様

差込角	3/4"	ナットサイズ	M80(4つ溝)
破断強度	2200Nm		
フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具)			
強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。			
作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能			
ナットの締付けトルクも管理可能			
黒染め加工(耐腐食、防錆処理)			
フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.