

品番 : EA613XS-31

品名 : 18- 40mm ヒンジピンレンチ(1/2"sq差込)



販売価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
カタログ価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/26 18:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0492ページ		



インチ・ミリ換算表	
3/4" = 19.0mm	3/8" = 9.5mm
1/2" = 12.7mm	1/4" = 6.3mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

#### 仕様

差込角	1/2"	ピン開き	18~40mm
ピン径	3.0・4.0mm	適合ねじ径(ピン)	M4
全長	120mm	重量	150g
材質	特殊鋼	適合ピン	EA613XS-43・-44

複数のピン径に対応したマルチタイプ

同じ差込角を持つハンドル類と併用してお使い下さい。

※ピンは別売りです。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.