

品番：EA614DH-12

品名：12mm コンビネーションギアレンチ(首振型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,450円(税抜) / 3,795円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,450円(税抜) / 3,795円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/26 18:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0468ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----|-------|-----|-------------|
| 二面幅 | 12mm | 全長 | 182mm |
| 厚み | 7.6mm | ギア数 | 72山 |
| 送り角 | 5° | 材質 | クロムバナジウム合金鋼 |
| 重量 | 120g | | |

2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で、狭い場所での使用に抜群の操作性を発揮

狭い場所、奥深い箇所の締め、ゆるめ作業に

ラチェット感覚で素早い作業が可能なクイックスパナ搭載

作業時や持ち運び時の負担を軽減する軽量グリップ仕様

12ポイント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.