品番: EA614LS-14

品名:14 mm ギアレンチ(スタビ-)



販売価格	540円(税抜) / 594円(税込)				
カタログ価 格	540円(税抜)/594円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>218</b> (2025/08/03 05:13現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0411ページ				





## 仕様

サイズ(mm)	14	厚み(mm)	6.5×9
全長(mm)	115	重量(g)	70
材質	クロムバナジウム鋼		

12ポイント

狭い場所での作業に便利なショートタイプのギアレンチ

メガネ部にラチェットギア構造を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。

耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。

送り角が5°なので狭い場所での作業に最適です。

美しいミラーメッキ仕上げ

面接触ですので、相手を傷つける事なく、確実にすばやく作業が出来ます。

72山のラチェット機構でありながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)を クリアしているので、コンビネーションレンチ同様に本締めが出来ます。

※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。

## 株式会社エスコ